

Garant**CBN-karalaitimet galvaaniset B126, CBN, Pään Ø: 2mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	552650 2
GTIN	4045197157218
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **CBN-pinnoite**. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, **galvaaninen nikkelisidos**.

Käyttö:

Käsi käyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen **viimeistelyhiontaan** sekä **purseenpoistoon ja viistämiseen**.

Kaikki **karkaistut, nuorrutetut** ja runsasseosteiset teräkset.

Suosittelut kehänopeudet: CBN kuivana 15–25 m/s, CBN märkinä 20–40 m/s.

Huomautus:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 529150.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	2 mm
Muodon kuvaus	pallo
Kokonaispituus	45 mm
Varren Ø	3 mm

Pään pituus	2 mm
Hioma-aineen lyhenne	CBN
Tuotetyyppi	Karalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-30 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
INOX	soveltuu	20-30 m/s	
Ti	soveltuu	20-30 m/s	
GG(G)	soveltuu	20-30 m/s	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		