

**Garant****Huopakiillotuslaikka Varren Ø 6 mm, Tyyppi: 172****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552200 172
GTIN	4045197240088
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, **keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.**

**Käyttö:**

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

**Huomautus:**

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 30 mm

Pään pituus: 40 mm

Varren Ø: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	30 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	40 mm

Kovuusaste	keskikova
Suositteltu kierrosnopeus	5 - 10 m/s
Tuotetyyppi	Kiillotuskara