


Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 1626C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 1626C
GTIN	4045197330598
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Erityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytöihin vaikeapääsyisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	30000 min ⁻¹
Pään Ø	16 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	26 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää

