



Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563250 115
GTIN	9003176370718
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Kova, huipputehokas katkaisulaikka erityisesti teräslevyille, -profileille -putkille, erittäin pitkä käyttöikä.

Ei sovellu INOXille (Fe-, S- ja Cl-pitoisuus > 0,1 %).

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:

A30S-BFXA.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosnopeus	13300 min ⁻¹
Muoto	42
Muodon kuvaus	taivutetut

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	2,5 mm
Koostumus	A30S-BFXA
Kiekon Ø	115 mm
Paksuudelle	7,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		