



## Pienoiskatkaisulaikka PREMIUM\*\*\* ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 75mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563050 75
GTIN	9003172992709
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoiskapea **pienoiskatkaisulaikka** käytettäväksi **paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa**, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563070 kanssa. Hyvin leikkaava malli nopeaan ja vähän purseita tuottavaan katkaisuun.

#### Kuvaus mainosteksti:

Erikoiskapea **pienoiskatkaisulaikka** käytettäväksi **paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa**, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin.

#### Erittely:

#### A60R-BFXA.

#### Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Enimmäiskierrosluku	20300 min <sup>-1</sup>
Laikan leveys	1 mm

Porauksen Ø	10 mm
Koostumus	A60R-BFXA
Kiekon Ø	75 mm
Paksuudelle	3 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Suorahiomakone
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

---

## Tarvikkeet

Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 10 mm

---

563070 10