



Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563250 125
GTIN	9003176370671
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Kova, huipputehokas katkaisulaikka erityisesti teräslevyille, -profileille -putkille, erittäin pitkä käyttöikä.

Ei sovellu INOXille (Fe-, S- ja Cl-pitoisuus > 0,1 %).

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:**A30S-BFXA.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	suorat
Enimmäiskierros-luku	12200 min ⁻¹

Laikan leveys	2 mm
Muoto	41
Koostumus	A30S-BFXA
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		