



## Jyrsintappi pinnoitettu Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: F0618



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540260 F0618  |
| GTIN         | 4027497455874 |
| Tuoteluokka  | 56L           |

### Kuvaus

#### Malli:

Varren Ø 6 mm.

LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

TiAlN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty). **Muoto: pyörökaari** (RBF).

#### Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökaari

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 18 mm

Kokonaispituus: 50 mm

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Hammastustyyppi            | ristihammastettu |
| Kokonaispituus             | 50 mm            |
| Pään pituus L <sub>1</sub> | 18 mm            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Muodon kuvaus           | Pyörökaari  |
| Muoto                   | F0618       |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z7          |
| Pään Ø                  | 6 mm        |
| Hammastustiheysaste     | keskikova   |
| Varren Ø                | 6 mm        |
| Lastuava aine           | KM TiAlN    |
| Pinnoitus               | TiAlN       |
| Tuotetyyppi             | Jyrsintappi |