

Garant**TKM-pora Aramid, pinnoittamaton, Ø DC h6: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121230 3
GTIN	4045197471284
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus**Malli:**

Erikoismitoitus aramidimuovien (polyaramidien) ja aramidikuitujen sekä lämpö- ja Duroplast-muovien turvallista poraamista varten.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Syöttö f AFK:ssa	0,05 mm/kierr,
Varren toleranssi	h6
Lastu-urien pituus L_c	12 mm
Nimellis-Ø D_c	3 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
varren Ø D_s	3 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	7,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	4×D

Varsi	Lieriövarsi, h6
Poran käyttö	Aramidille
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PE-HD	sopii rajoituksin	140 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	130 m/min	N
PEEK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
PF 31	sopii rajoituksin	100 m/min	N
AFK aramidi	soveltuu	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	120 m/min	N
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		