



Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563300 125
GTIN	9003170359443
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoistyyppi, jossa suuri sivuttaisvakaus ja pitkä käyttöikä **CrNi-terästen** katkaisuun; soveltuu erinomaisesti myös teräkseen.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:**A30R-BFXA.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	12200 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	2 mm

Muodon kuvaus	taivutetut
Koostumus	A30R-BFXA
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		