



Rouhintahiomalaikka Basic* "2 in 1", Kiekon Ø×kiekon leveys: 125X6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560600 125X6
GTIN	9003172228600
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset rouhintahiomalaikat **ruostumattoman teräksen ja teräksen** taso- ja kulmahiontaan.

Spesifikaatio: A30Q-BF-automaatilla.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	6 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta

optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		