



Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon Ø: 178mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563250 178
GTIN	9003176370695
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Kova, huipputehokas katkaisulaikka erityisesti teräslevyille, -profileille -putkille, erittäin pitkä käyttöikä.

Ei sovellu INOXille (Fe-, S- ja Cl-pitoisuus > 0,1 %).

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:**A30S-BFXA.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	2,5 mm
Muodon kuvaus	suorat
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹

Muoto	41
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A30S-BFXA
Kiekon Ø	178 mm
Paksuudelle	7,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm

563990 76