



Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** RONDELLER®, Ø 125 mm, Rakeisuus: 24



Tilaustiedot

Tilausnumero	560920 24
GTIN	9003170570053
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Uudentyyppinen napalaikka, erittäin joustava, vähäinen lämmönkehitys, erittäin hyvä lastunpoisto, värinätön ja hiljainen käynti.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen teräksen, INOX:in (VA), valun, eri-rautametallien, Duroplast-muovien tasohiontaan ja peltiosien ja hitsaussaumojen työstöön.

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	24
-----------	----

Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Valurauta
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

