

Garant**Jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: C0616****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540400 C0616
GTIN	4045197155399
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisista. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen (WRC).**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	C0616
Pään Ø	6 mm
Kokonaispituus	50 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Hammastustiheysaste	hieno
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	16 mm
Sarja	Z5-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		