



## Katkaisulaikka PREMIUM\*\*\*, Kiekon Ø: 230mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563250 230
GTIN	9003176370701
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Kova, huipputehokas katkaisulaikka erityisesti teräslevyille, -profileille -putkille, erittäin pitkä käyttöikä.

Ei sovellu INOXille (Fe-, S- ja Cl-pitoisuus > 0,1 %).

#### Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilma-ahiomakoneilla, joiden kehänopeus  $v_c$  on enintään 80 m/s.

#### Erittely:

#### A30S-BFXA.

#### Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

### Tekninen kuvaus

Muoto	41
Laikan leveys	2,5 mm
Enimmäiskierrosluku	6600 min <sup>-1</sup>

Muodon kuvaus	suorat
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A30S-BFXA
Kiekon Ø	230 mm
Paksuudelle	7,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm	563990 76
------------------------------------	-----------