


Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T308 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä