


Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T308 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 2,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 2,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä