

Garant**TCMT 110208, Laji: HB7010-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	260954 HB7010-1
GTIN	4045197852854
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110208 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä