

Garant**TCMT 16T308, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T308 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä