

Garant**VC.T 160402, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCMT 160402 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7020
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä