

**CCMT 060202 Wiper, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260093 PV720
GTIN	4960664753703
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	WP
Laji	PV720
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä