

**CCMT 060204 Wiper, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Laji	PV720
lastunmurtaja	WP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä