

**CCMT 060204 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 060204 Wiper CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: WP  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 110 - 380 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WP
Laji	CA515
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 380 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä