

**CCMT 09T304 Wiper, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	WP
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
Laji	PV720
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä