

**CCMT 09T304 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 09T304 Wiper CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: WP  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA510
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 450 m/min
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä