

**DCMX 070204 Wiper, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WP
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä