

**DCMX 070204 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMX 070204 Wiper CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA510
lastunmurtaja	WP
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä