

**DCMX 11T304 Wiper, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Laji	PV720
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä