

**DCMX 11T304 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMX 11T304 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 390 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
Laji	CA515
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä