



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	52 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Sisjäähdytys	kyllä
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Ø D ₃	45 mm
Terien lkm Z	8
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	97 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Porrastuspituus L kun a _{max}	43,3 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,4 astetta
Asetuskulma κ	15 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------