

**Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon Ø: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563200 150
GTIN	9003178723406
Tuoteluokka	53T

Kuvaus**Malli:**

Tehokas katkaisulaikka (matala kovuusaste Q) yleiskäyttöön INOXilla ja teräksellä, pitkäikäinen ja vakaa.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:**A30Q-BFXA.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	10200 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Muoto	41
Laikan leveys	2,5 mm

Muodon kuvaus	suorat
Koostumus	A30Q-BFXA
Kiekon Ø	150 mm
Paksuudelle	7,5 - 12,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		