



Jyrsintappi pinnoitettu Z4 – tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: L1020



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540560 L1020 |
| GTIN | 4027497279128 |
| Tuoteluokka | 56L |

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

TiAlN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty). **Muoto: pyörökartio (KEL).**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------|
| Hammastustyyppi | ristihammastettu |
| Muodon kuvaus | Pyörökartio |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z4 |
| Hammastustiheysaste | hieno |
| Pään Ø | 10 mm |
| Kokonaispituus | 60 mm |
| Muoto | L1020 |
| Varren Ø | 6 mm |

| | |
|---------------|--------------|
| Pään pituus | 20 mm |
| Sarja | Z4-hammastus |
| Lastuava aine | KM TiAlN |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |