



Pienoiskatkaisulaikka PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 63mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563050 63
GTIN	9003172992693
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoiskapea **pienoiskatkaisulaikka** käytettäväksi **paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa**, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563070 kanssa. Hyvin leikkaava malli nopeaan ja vähän purseita tuottavaan katkaisuun.

Kuvaus mainosteksti:

Erikoiskapea **pienoiskatkaisulaikka** käytettäväksi **paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa**, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin.

Erittely:

A60R-BFXA.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	24300 min ⁻¹
Muodon kuvaus	suora
Laikan leveys	1 mm

Porauksen Ø	10 mm
Koostumus	A60R-BFXA
Kiekon Ø	63 mm
Paksuudelle	3 - 5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Suorahiomakone
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 10 mm

563070 10