

Garant**Jyrsintappi Z1 – harva, KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540600 C1020
GTIN	4045197155795
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen** (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	karkea
Muodon kuvaus	Lieriö/pyöreä
Pään Ø	10 mm
Kokonaispituus	60 mm
Muoto	C1020
Hammastus, lyhytnimitys	Z1
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z1-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	sopii rajoituksin		