

**Garant****Jyrsintappi Z FINE – erittäin hieno, KM, Tyyppi: C0820****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540440 C0820
GTIN	4045197679925
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen** (WRC).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	60 mm
Pään Ø	8 mm
Hammastustiheysaste	eritt. hieno
Muoto	C0820
Hammastus, lyhytnimitys	Z FINE
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z FINE -hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		