

## Asetusrenkas DIN 2250 C, Nimellis-mitan Ø: 8mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484030 8      |
| GTIN         | 4045197211958 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

**Malli:**

**Säätörenkaat** (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. **Säätörenkasiin on merkitty tosimita.** Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

**Käyttö:**

Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

**Standardi:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Huomautus:**

**Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.**

### Tekninen kuvaus

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nimellismitta             | 8 mm          |
| Toleranssialue            | JS            |
| Standardi                 | DIN 2250 C    |
| Raaka-aine                | tulkkiterästä |
| Reiän valmistustoleranssi | JS4           |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Laatu       | 4            |
| Kalibrointi | L7           |
| Tuotetyyppi | Asetusrengas |

**Palvelut**

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS-kalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 50 mm | 028470 50 |
| KalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 50 mm      | 028400 50 |