

Garant
TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 1,5mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	209300 1,5
GTIN	4045197854711
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

 Erikoismuoto **muovin työstöön.**
Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.
Käyttö:

 Erityisesti **muovien jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.**
Huomautus:
Seuraajatuote nrolle 209310.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään PMMA:ssa	0,004 mm
HammaslukuZ	1
varren Ø D_s	3 mm
Terän Ø D_c	1,5 mm
Kavennuksen Ø D_1	1,3 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terän pituus L_c	6 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	10 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h5

Nousukulma	23 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

