

Garant**Jyrsintappi Z FINE – erittäin hieno, KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540440 C1020
GTIN	4045197679932
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen** (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	C1020
Hammastus, lyhytnimitys	Z FINE
Hammastustiheysaste	eritt. hieno
Pään Ø	10 mm
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Kokonaispituus	60 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z FINE -hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		