

Asetusrenkas DIN 2250 C, Nimellis-mitan Ø: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484030 14
GTIN	4045197212023
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Säätörenkaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. **Säätörenkasiin on merkitty tosimita.** Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

Käyttö:

Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

Standardi:

Nach **DIN 2250 C.**

Huomautus:

Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	JS
Nimellismitta	14 mm
Standardi	DIN 2250 C
Raaka-aine	tulkkiterästä
Reiän valmistustoleranssi	JS4

Laatu	4
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Asetusrengas

Palvelut

KalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 50 mm	028470 50