

Asetusrenkas, välimitta, Tyyppi: A**Tilaustiedot**

Tilausnumero	484035 A
GTIN	4045197212412
Tuoteluokka	48B

Kuvaus**Malli:**

Säätörengaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. **Säätörengaksiin on merkitty tosimitta.** Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

Standardi:

Nach **DIN 2250 C.**

Huomautus:

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 3,499

Tyyppi B = 3,501 – 14,999

Tyyppi C = 15,001 – 19,999

Tyyppi D = 20,001 – 24,999

Tyyppi E = 25,001 – 31,999

Tyyppi F = 32,001 – 39,999

Tyyppi G = 40,001 – 49,999

Tyyppi H = 50,001 – 59,999

Tyyppi I = 60,001 – 69,999

Tyyppi J = 70,001 – 79,999

Tyyppi K = 80,001 – 89,999

Tyyppi L = 90,001 – 99,999

Ilmoita tarkka nimellismitta-Ø.

Välimittarenkaat ovat **desimaalimittaisia** asetusrenkaita!

Tasaiset (suorat) Ø katso nro 484030 tai tilauksesta.

Tilausesimerkki Ø 10,002: nro 484035 B 10,002.

Keraamiset säätörenkaat täysinä millimetreinä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	3,001 - 3,499 mm
Toleranssialue	JS
Standardi	DIN 2250 C
Reiän valmistustoleranssi	JS4
Raaka-aine	tulkkiterästä
Laatu	4
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Asetusrenkas

Palvelut

KalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibrointiAsetusrenkas enimmäis-Ø 50 mm	028470 50