

**Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm, Pään Ø×pään pituus: 30X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Uritettu elastinen kumiryntö, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Tekninen kuvaus

Vähimmäiskierrosluku	13000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	19100 min ⁻¹
Pään Ø	30 mm
Pään pituus	30 mm
Muodon kuvaus	- lieriömäinen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike