



Vääntiö, säädettävä, tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	148400 0
GTIN	4045197854872
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti

Normaaliin käyttöön:

Runko painevalettua sinkkiä.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 2 - 5 mm

käsikierretapille DIN 352: M1 – M8

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Kokonaispituus: 125 mm

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	2 - 5 mm
Kokonaispituus	125 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 6,5 mm
käsikierretapille DIN 352	M1 – M8
Standardi	DIN 1814