


Garant**Jyrsinterä 30°, HB7720, Nousu: 3mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	217308 3
GTIN	4045197854889
Tuoteluokka	21C

Kuvaus

Huomautus:

Ei saa käyttää pyöröjyrsimen nro 217252 koko 27L kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	14 mm
Terien mitoitus	Täysprofiili
Syvyys t	1,75 mm
kierteelle ≥	Tr24×3 – Tr32×3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	3 mm
Käyttö	Sisäkierre
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

Kierrettyyppi	TR
Kierrettyyppi	TR-LH
Kylkikulma	30 astetta
tyyppi	P16
Terien lkm Z	3
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

kuiva

soveltuu