



Vääntiö, säädettävä, tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	148400 1
GTIN	4045197854896
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti

Normaaliin käyttöön:

Runko painevalettua sinkkiä.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 2 - 6,2 mm

käsikierretapille DIN 352: M1 – M11

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Kokonaispituus: 175 mm

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M1 – M11
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Leukaväli □	2 - 6,2 mm
Kokonaispituus	175 mm
Standardi	DIN 1814