


**Garant****Jyrsinterä 30°, HB7720, Nousu: 6mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	217314 6
GTIN	4045197854926
Tuoteluokka	21C

## Kuvaus

**Huomautus:**

Ei saa käyttää pyöröjyrsimen nro 217252 koko 27L kanssa.

## Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	16,2 mm
kierteelle ≥	Tr30×6 – Tr32×6
Terien mitoitus	Täysprofiili
Syvyys t	3,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	6 mm
Käyttö	Sisäkierre
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

Kierrettyyppi	TR-LH
Kierrettyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
tyyppi	P16
Terien lkm Z	3
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

kuiva

soveltuu