

**Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm, Pään Ø×pään pituus: 45X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553600 45X30
GTIN	4045197240217
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Uritettu elastinen kumiryntö, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäiskierrosluku	9000 min <sup>-1</sup>
Enimmäiskierrosluku	12700 min <sup>-1</sup>
Pään Ø	45 mm
Pään pituus	30 mm
Muodon kuvaus	- lieriömäinen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike