

Garant**Jyrsinterä 30°, HB7720, Nousu: 8mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217324 8 |
| GTIN | 4045197854957 |
| Tuoteluokka | 21C |

Kuvaus

Huomautus:

Ei saa käyttää pyöröjyrsimen nro 217252 koko 27L kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-----------------|
| Syvyys t | 4,5 mm |
| kierteelle \geq | Tr46x8 – Tr48x8 |
| Terien mitoitus | Täysprofiili |
| Ulko- \emptyset D | 25 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteennousu | 8 mm |
| Käyttö | Sisäkierre |
| Laji | HB7720 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Kierretyyppi | TR-LH |
| Kierretyyppi | TR |
| Kylkikulma | 30 astetta |
| tyyppi | P26 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Leikkaussuunta | oikea ja vasen |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 250 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 60 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 45 m/min | H |
| Teräs < 65 HRC | soveltuu | 35 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 180 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

kuiva

soveltuu