



## Vääntiö, säädettävä, tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	148400 2
GTIN	4045197854964
Tuoteluokka	12L

### Kuvaus

**Malli:**

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti

**Normaaliin** käyttöön:

Runko painevalettua sinkkiä.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 4 - 8,5 mm

käsikierretapille DIN 352: M4,5 – M12

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 5 - 10 mm

Kokonaispituus: 265 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	265 mm
käsikierretapille DIN 352	M4,5 – M12
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	5 - 10 mm
Leukaväli □	4 - 8,5 mm
Standardi	DIN 1814