

**Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm, Pään Ø×pään pituus: 60X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Uritettu elastinen kumiryntö, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	9500 min ⁻¹
Vähimmäiskierrosluku	6500 min ⁻¹
Pään Ø	60 mm
Pään pituus	30 mm
Muodon kuvaus	- lieriömäinen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike