

## Asetusrenkas DIN 2250 C, Nimellis-mitan Ø: 34mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484030 34
GTIN	4045197212177
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

**Säätörenkaat** (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. **Säätörenkasiin on merkitty tosimita.** Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

**Käyttö:**

Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

**Standardi:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Huomautus:**

**Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.**

### Tekninen kuvaus

Toleranssialue	JS
Nimellismitta	34 mm
Standardi	DIN 2250 C
Reiän valmistustoleranssi	JS4
Raaka-aine	tulkkiterästä

Laatu	4
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Asetusrengas

**Palvelut**

KalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 50 mm	028470 50