



Vääntiö, säädettävä, tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	148400 4
GTIN	4045197854995
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti

Normaaliin käyttöön:

Runko painevalettua sinkkiä.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 5,5 - 16 mm

käsikierretapille DIN 352: M11 – M27

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 7 - 20 mm

Kokonaispituus: 480 mm

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	5,5 - 16 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	7 - 20 mm
Kokonaispituus	480 mm
käsikierretapille DIN 352	M11 – M27
Standardi	DIN 1814